



Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum		Konsumsi Daya	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Konsumsi Daya	8 W
Nominal masa pakai	15.000 jam	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Siklus Sakelar	50.000	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam	Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan (Nom)	220-240 V
Sesuai EU RoHS	Ya	Suhu	
Teknis Lampu		Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Kode Warna	765 [CCT of 6500K]	T-Case Maksimum (Nom)	60 °C
Sudut Cahaya (Nom)	240 °	Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	800 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Penandaan Warna	Cool Daylight	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Lapisan bohlam	Suram
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W	Material Bohlam	Kaca
Konsistensi Warna	<7	Panjang Produk	600 mm
Indeks renderasi warna (CRI)	73	Bentuk Bohlam	T8
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Penyetujuan dan Aplikasi	
Pengoperasian dan Kelistrikan		Produk Hemat energi	Ya
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz	Sesuai Untuk Lampu Aksen	Tidak
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz		

Ecofit Ledtubes T8



Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Y
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G
Nama lengkap produk	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G
Kode produk lengkap	871869652507400

Kode urutan	929001184808
No. Material (12NC)	929001184808
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696525074
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696525081

Dimensional drawing


Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 765 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Photometric data



General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8


Lifetime




Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8

