



Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Sesuai EU RoHS	Ya
Nominal Masa Pakai (Nom)	15000 h
Siklus Sakelar	50000

Teknis Lampu	
Kode Warna	765 [CCT 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Fluks Cahaya (Nom)	800 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (nilai) (Nom)	100,00 lm/W
Konsistensi Warna	<7
Indeks Renderasi Warna (Nom)	73
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s

Waktu Pemanasan hingga 60% Cahaya (Nom)	0,5 s
Faktor Daya (Nom)	0,5
Tegangan (Nom)	220-240 V

Suhu	
T-Ambien (Maks)	45 °C
T-Ambien (Min)	-20 °C
T-Penyimpanan (Maks)	65 °C
T-Penyimpanan (Min)	-40 °C
T-Case Maksimum (Nom)	60 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	salah

Mekanis dan Housing	
Panjang Produk	600 mm
Bentuk Bohlam	Tabung, tepi ganda


Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	YA
Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	TIDAK

Ecofit Ledtubes T8

Tanda Persetujuan	Kepatuhan RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	8 kWh
Data Produk	
Kode produk lengkap	871869652507400
Nama produk pesanan	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G
EAN/UPC - Produk	8718696525074
Kode urutan	929001184808

Numerator - Jumlah Per Pak	1
Deskripsi kode lokal	LEDtube Glass 600mm 8W 765 220V T8 AP
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
No. Material (12NC)	929001184808
Salin Berat Bersih (Piece)	0,100 kg


Dimensional drawing




LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 765 T8 AP C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G							


Photometric data



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G



LEDtube 600mm 8W G13 T8 765 800lm AP C G



Ecofit Ledtubes T8

Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

Ecofit Ledtubes T8

