CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	30 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387364
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Gesamt-Produktcode	871951434776200
Bestellcode	34776200
Material-Nr. (12NC)	929001238792
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347762
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347779

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Lebensdauer





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.