



CorePro LED mignon og prismepærer av glass



CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	250 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	2 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	25 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	30 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387364


EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Full EOC	871951434776200
Lokal kodebeskrivelse	3758321
Bestillingskode	34776200
Materialenr. (12NC)	929001238792
Lokal bestillingskode	3758321
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347762
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347779

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

