



# Foco para fiestas

## 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

### Datos del producto

Información general		Factor de potencia (fracción)		0.5
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Voltaje (nominal)	120 V	
Vida útil nominal	10,950 hora(s)	Tipo UL	Si	
Ciclo del interruptor	10,000	<b>Temperatura</b>		
Vida útil promedio (horas)	10,950 hora(s)	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C	
Lighting Technology	LED	T° estuche máxima (nominal)	65 °C	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si	<b>Controles y atenuación</b>		
<b>Información técnica sobre la luz</b>		Regulable	No	
Código de color	Yellow	<b>Mecánica y carcasa</b>		
Designación de color	Amarillo	Acabado de la luz	Blanco	
Consistencia de color	< 6	Material del foco	Cristal	
Índice de producción de color (IRC)	-	Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	<b>Aprobación y aplicación</b>		
<b>Operación y aspectos eléctricos</b>		Apto para iluminación acentuada	Si	
Frecuencia de línea	60 Hz	EyeComfort	Si	
Frecuencia de entrada	60 Hz	Cumple con el T20	N/A	
Consumo de energía	13.5 W			
Corriente de la lámpara (nominal)	165 mA			
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s			
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s			

# Foco para fiestas

## Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas Yes

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	13.5PAR38/PER/ YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF
Nombre del producto completo	13.5PAR38/PER/ YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF



Código del pedido	929001306633
N.º de material (12NC)	929001306633
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677568276
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677568271

## Plano de dimensiones



Product	D	C
13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF	122 mm	132 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Accent Lighting Spots - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/1PF

## Foco para fiestas

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/IPF

Life Expectancy Diagram - 13.5PAR38/PER/YELLOW/G/E26/ND/ULW 3/IPF

