



# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

## Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Sockel	E14 [E14]	RG0	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	1,7 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	20 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	15 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	150 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	88,00 lm/W	Temperatur	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Lichtregelung und Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Dimmbar	Nein
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Mechanik und Gehäuse	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4	Kolbenausführung	Matt

# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Kolbenform	T25 [T 25 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391879
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

# CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

