



Светодиодная свеча



LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Светодиодные лампы Philips в форме свечи с возможностью изменения светового потока создают декоративную атмосферу с элегантным эффектом свечей накаливания и экономят электроэнергию. Предлагаются свечи с изогнутым, тупым концом и в форме пламени, их уникальная конструкция обеспечивает распространение света во всех направлениях, давая художникам по свету долговечную альтернативу стандартным лампам накаливания.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	E14
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Исходное измерение потока	Sphere
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача	150 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	88,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	1,7 Вт
Ток лампы (ном.)	20 mA
Эквивалент мощности	15 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,4
Напряжение (ном.)	220–240 В
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C


Светодиодная свеча

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	T25 [T 25 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2 kWh
Регистрационный номер EPREL	391879
EyeComfort	Да

Чертеж размеров




Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
Полное название продукта	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6
Полный код продукта	871869977193501
Код заказа	929001325755
Материал № (12NC)	929001325755
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699771935
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718699772741


Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm



General uniform lighting - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6


Светодиодная свеча

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Срок службы



Life Expectancy Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

