



CorePro LEDlinear MV



LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	950 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	126 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0.4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	7,5 W
Lampun virta (nim.)	70 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.5
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	104 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Kirkas muovi


CorePro LEDlinear MV

Hehkulampun muoto	Lineaarinen
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391882
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Mittapiirros



Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Koko tuotenimi	LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4
Full EOC	871869977367000
Tilauskoodi	77367000
Tuotekoodi (12NC)	929001339003
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699773670
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8718699773687

Product

LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4




Accent Lighting - Spots

Accent Lighting Spots - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4


CorePro LEDlinear MV

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

