



CorePro LEDlinear MV



LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	950 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	126 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,5 W
lyskildestrøm (nom.)	70 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	104 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast

CorePro LEDlinear MV

Lyspæreform	Lineær
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	391882
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4



Fullstendig produktnavn	LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4
Full EOC	871869977367000
Bestillingskode	77367000
Materialenr. (12NC)	929001339003
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699773670
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699773687

Målskisse



Product
LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

