



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	E27	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
CE-Zeichen	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	2,2 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	21 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387385
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Gesamt-Produktcode	871951434683300
Bestellcode	34683300
Material-Nr. (12NC)	929001345692
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346833
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346840

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

