



# CorePro GLASS LED candles and lusters



## CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

| Allmän information                          |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Socket                                      | E27                |
| Nominell livslängd                          | 15 000 h           |
| Driftcykel                                  | 20 000             |
| Lighting Technology                         | LED                |
| Mätreferens för ljusflöde                   | Sphere             |
| CE-märkning                                 | Ja                 |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                 |
| Ljusteknik                                  |                    |
| Färgkod                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Ljusflöde                                   | 250 lm             |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 2700 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 113,00 lm/W        |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |
| Flimmervärde (PstLM)                        | 1                  |


| Stroboskopisk effekt                         | 0,4         |
|----------------------------------------------|-------------|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1         |
| Drift och elektricitet                       |             |
| Line Frequency                               | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens                              | 50–60 Hz    |
| Effektförbrukning                            | 2,2 W       |
| Lampström (nom)                              | 21 mA       |
| Motsvarande effekt                           | 25 W        |
| Tändningstid (nom)                           | 0,5 s       |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus               | 0.5 s       |
| Effektfaktor (fraktion)                      | 0.4         |
| Spänning (nom)                               | 220–240 V   |
| Temperatur                                   |             |
| T-Case max. (nom)                            | 36 °C       |

CorePro GLASS LED candles and lusters

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Styrenheter och dimring         |                                          |
| Dimbar                          | Nej                                      |
| Mekanik och armaturhus          |                                          |
| Ljuskällans ytbehandling        | Frostad                                  |
| Lampform                        | P45 [P 45 mm]                            |
| Användning och godkännande      |                                          |
| Energieffektivitetsklass        | E                                        |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 3 kWh                                    |
| EPREL-registreringsnummer       | 387385                                   |
| EyeComfort                      | Ja                                       |
| Produktdata                     |                                          |
| Beställningsproduktnamn         | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG |


|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fullständigt produktnamn                  | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG |
| Full EOC                                  | 871951434683300                          |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8298203                                  |
| Beställningsnummer                        | 34683300                                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 929001345692                             |
| Lokal kod                                 | 8298203                                  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8719514346833                            |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10                                       |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8719514346840                            |

Måttskiss




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 45 mm | 78 mm |

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG


## CorePro GLASS LED candles and lusters

### Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

### Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

