

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.



### Our eco passport

Signify ouvre la voie pour un quotidien plus éclatant dans un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons pour réduire l'impact environnemental et apporter des avantages plus vastes au monde dans lequel nous opérons.

Nous savons que c'est important pour vous aussi. Nous avons donc élaboré un passeport écologique expliquant les performances environnementales et sociales de nos produits dans huit domaines d'intervention durables, élaboré dans le cadre de notre processus de conception durable depuis 1994.




### Énergie

- avec gradation: Non
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 155,00 lm/W
- Puissance (valeur nominale): 36 W



### Circularité

- Durée de vie nominale (nom.): 60000 h




### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,052 kg



### Substances

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui



### Poids & Matériaux

- Poids net (pièce): 0,170 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Pour plus de lecture :

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.