

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot MV ExpertColor tạo ra không gian đầm ấm và thư thái cho các khách sạn, nhà ở và nhà hàng – một không gian tràn ngập ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot LV và đèn LED Spot Par.



Our eco passport

Signify dẫn lối tới một cuộc sống tươi sáng hơn và một thế giới tốt hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đổi mới để giảm tác động tới môi trường và mang đến cho thế giới chúng ta nhiều lợi ích hơn.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- **Có thể điều chỉnh độ sáng:** Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
- **Cấp hiệu quả năng lượng:** G
- **Quang hiệu (định mức) (Danh định):** 67,95 lm/W
- **Công suất (Danh định):** 3,9 W



Tuần hoàn

- **Tuổi thọ danh định (Danh định):** 40000 h



Bao bì

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,230 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,012 kg



Vật liệu

- **Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu:** Có



Trọng lượng & Chất liệu

- **Trọng lượng tịnh SAP (Bộ):** 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.