

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor 可定制光谱，具有高 CRI 并配备大范围调光功能，可为酒店场所、家庭和餐厅营造温馨舒适的氛围，带来出众的照明体验。此外，此款灯具采用不带装饰的创新型透镜设计，外观简约，几乎适合所有室内装修风格。MASTER LEDspot ExpertColor 融合了 ExpertColor 系列的所有产品功能，包括 LEDspot MR16、LEDspot AR111 和 LEDspot PAR 灯。该款产品节能效果出众，最大限度地降低了维护成本，而灯光质量和使用寿命丝毫不减，因此住宅和企业所有者能够在短时间内获得投资回报。



### Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



#### 能源

- 可调光: 仅限于使用特定调光器
- 能效等级: F
- 光效 (额定) (标称): 72.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5.5 W



#### 循环性

- 标称寿命 (标称): 40000 h



#### 包装

- Copy SAP Weight Paper Unit (Case): 0.208 kg
- Copy SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.015 kg



#### 物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



#### 重量和材质

- Copy Net Weight (Piece): 0.038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.