



Classic LEDspotMV



MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Classic LEDspotMV har klassisk design og gir varmt halogenlignende lys og sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene. Det er kompatibelt med de fleste eksisterende armaturer med GU10-holder og er designet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir betydelige energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	
Sokkelbase	GU10	Flimerverdi (PstLM)	1
Nominell levetid	25 000 time(r)	Stroboskopisk effekt	0,4
Brytersyklus	50 000	Drift og elektronikk	
Anslått levetid (timer)	25 000 time(r)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone	Effektforbruk	3,5 W
I samsvar med EU RoHS	Ja	lyskildestrøm (nom.)	30 mA
Teknisk belysning		Effekten som tilsvarer	35 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Effektfaktor (brøk)	0.4
Lysytelse	240 lm	Spenning (nom.)	220-240 V
Lysintensitet (nom.)	450 cd	Temperatur	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	Kontroller og dimming	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W	Kan dimmes	Nei
Fargesamsvar	<6		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %		

Classic LEDspotMV

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	MR11 [1,375 tommer / 35 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391893
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
----------------------------	---


Fullstendig produktnavn	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Full EOC	871869977591900
Bestillingskode	77591900
Materialenr. (12NC)	929001364655
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699775919
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699775926

Målskisse




Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6




Spectral Power Distribution Colour - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Levetid



Life Expectancy Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6



Lumen Maintenance Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

