



Classic LEDspotMV



MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Svietidlo Classic LEDspotMV s tradičným dizajnom klasickej žiarovky poskytuje halogénové teplé biele svetlo pri súčasnej úspore približne 90 % nákladov na energiu. Kompatibilné je s väčšinou existujúcich svietidiel s držiakom GU10 a slúži ako náhrada za halogénové alebo klasické reflektory. Tieto zdroje LED zabezpečujú značnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU10
Nominálna životnosť	25 000 h
Spínací cyklus	50 000
Menovitá životnosť (hodiny)	25 000 h
Technológia osvetlenia	LED
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Svetelný tok	240 lm
Intenzita svetla (nom.)	450 cd
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	68 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	240 lm

Hodnota blikania (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	3,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	30 mA
Ekvivalentný výkon	35 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,4
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné

Classic LEDspotMV

Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	MR11 [1,375 palca/35 mm]

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh
Registračné číslo EPREL	391893
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
-----------------------------	--------------------------------------


Úplný názov produktu	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Úplný kód produktu	871869977591900
Objednávkový kód	77591900
Č. materiálu (12NC)	929001364655
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699775919
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718699775926

Rozmerový obrázok




Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram – MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6



Spectral Power Distribution Colour – MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6


Fotometrické údaje




General Information 41 Page 1/1

Accent Lighting Spots - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6



Lumen Maintenance Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

