

PHILIPS

Eco passport

Master LED PAR30L 40W 30D 840

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.



Our eco passport

Signify ouvre la voie à des vies plus lumineuses et à un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons pour réduire notre impact sur l'environnement en prenant des mesures en faveur du climat et en nous concentrant sur l'économie circulaire, et nous apportons des avantages plus vastes au monde dans lequel nous opérons par le biais d'aspects sociaux tels que la disponibilité alimentaire, la santé et le bien-être, ainsi que la sûreté et la sécurité.

Nous savons que c'est important pour vous aussi. Nous avons donc élaboré un passeport écologique expliquant les performances environnementales et sociales de nos produits dans huit domaines d'intervention durables, élaboré dans le cadre de notre processus de conception durable depuis 1994.



Énergie

- avec gradation: Non
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115,00 lm/W
- Puissance (valeur nominale): 40 W



Circularité

- Durée de vie nominale (nom.): 25000 h



Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,717 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,074 kg



Substances

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui



Poids & Matériaux

- Poids net (pièce): 0,410 kg

Pour plus de lecture :

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.