



CorePro LED-lyspærer i glass



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrøm (nom.)	60 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spennning (nom.)	220-240 V

CorePro LED-lyspærer i glass

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387390
EyeComfort	Ja

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Full EOC	871951438003500
Lokal kodebeskrivelse	3757981
Bestillingskode	38003500
Materialenr. (12NC)	929001387362
Lokal bestillingskode	3757981
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514380035
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514380042

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G


CorePro LED-lyspærer i glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

