



Lâmpadas LED de vidro CorePro



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Dotadas de um design clássico tradicional, estas lâmpadas LED de filamento aliam as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Uma opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, estas lâmpadas LED CorePro oferecem 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. As lâmpadas LED de vidro CorePro proporcionam uma excelente qualidade de luz num estilo vintage. Iluminação LED CorePro que poupa energia e oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	115 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,9
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1

Funcionamento e caraterísticas elétricas


Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	60 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.51

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	387390


EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Nome do produto completo	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Código do produto completo	871951438003500
Código de encomenda	38003500
N.º material (12NC)	929001387362
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514380035
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8719514380042

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Dados fotométricos



CatLight Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G


Lâmpadas LED de vidro CorePro

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

