


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.



Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid och en bättre värld. Som en del i vår designprocess strävar vi efter att våra innovationer ska minska påverkan på miljön. Vi gör detta genom att vidta klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet och att skapa större fördelar för världen vi lever i. Via våra sociala insatser skapar vi tillgång till mat, hälsa och välmående samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Energieffektivitetsklass: E
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 125 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 8 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 75000 h




Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,600 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



Ämnen

- Kompatibel med EU REACH-begränsningar: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Net Weight (Piece): 0,130 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2023 Signify Holding. All rights reserved.