



Bombillas LED CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	850 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	121 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Bombillas LED CorePro Glass

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	40 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	387398

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
Full EOC	871951435491300
Código de pedido	35491300
Código 12NC	929001815092
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514354913
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514354920

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G	60 mm	106 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Bombillas LED CorePro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

