



Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	GU5.3	Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	70 %
Номинальный срок службы	10 000 часов	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1
Цикл переключения	50 000	Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	0,9
Срок службы (часов)	10 000 часов		
Осветительная технология	LED		
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	740 [CCT of 4000K]	Частота сети	50 to 60 Hz
Код цвета	740 [CCT of 4000K]	Входная частота	50–60 Hz
Угол пучка света (ном.)	120 °	Энергопотребление	5 В
Светоотдача	400 лм	Ток лампы (ном.)	42 mA
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Эквивалент мощности	35 В
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Время включения (ном.)	0,5 s
Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/В	Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Постоянство цвета	<6	Коэффициент мощности (доля)	0,5
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70		


Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Напряжение (ном.)	220 Вт
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh
EyeComfort	Да

Данные об изделии



Название продукта для заказа	ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V
Полное название продукта	ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V
Полный код продукта	871951430241900
Код заказа	929001844687
Материал № (12NC)	929001844687
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514302419
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8719514302426

Чертеж размеров



Product	D	C
ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V	50,5 мм	46,5 мм

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V

Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V


Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V



Life Expectancy Diagram - ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V

