



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständeren mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.
- Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Socket | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nominell livslängd | 50 000 h |
| Driftcykel | 200 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |

| Ljusteknik | |
|---------------------------------|--------------------|
| Färgkod | 865 [CCT of 6500K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 240 ° |
| Ljusflöde | 2 700 lm |
| Färgbeteckning | Kallt dagsljus |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 6500 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 112 lm/W |
| Färgbäständighet | <6 |
| Färgåtergivningindex | 80 |

CorePro LEDtube EM/Mains T8

| | |
|--|------|
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,9 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |

Drift och elektricitet

| | |
|---|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Effektförbrukning | 24 W |
| Lampström (nom) | 120 mA |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.9 |
| Spänning (nom) | 220–240 V |
| LED alternative to fluorescent lamp power | 58 W |

Temperatur

| | |
|----------------------|--------------------|
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +45 °C |
| T-Case max. (nom) | 55 °C |

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|----------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Material i lampan | Glas |
| Produktens längd | 1 500 mm |

| | |
|----------|----|
| Lampform | T8 |
|----------|----|


Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|--|
| Energieffektivitetsklass | E |
| Energisparande produkt | Ja |
| Godkännandemärkningar | Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 24 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1384713 |

Produktdata

| | |
|---|---|
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 |
| Fullständigt produktnamn | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 |
| Full EOC | 871951447560100 |
| Beskrivning av lokal kod | 8298181 |
| Beställningsnummer | 929001875032 |
| Materialnummer (12NC) | 929001875032 |
| Lokal kod | 8298181 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514475601 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 20 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514475618 |



Måttskiss



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---------|-------|----------|------------|------------|
| CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1 500 mm | 1 507,1 mm | 1 514,2 mm |


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Livslängd





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

