


# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube 1200mm HO VWV 18W 840 T8 MASTER LEDtube EM/secteur T8

Le tube LED Philips MASTER intègre une source lumineuse LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.



### Our eco passport

Signify ouvre la voie pour un quotidien plus éclatant dans un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons pour réduire l'impact environnemental et apporter des avantages plus vastes au monde dans lequel nous opérons.

Nous savons que c'est important pour vous aussi. Nous avons donc élaboré un passeport écologique expliquant les performances environnementales et sociales de nos produits dans huit domaines d'intervention durables, élaboré dans le cadre de notre processus de conception durable depuis 1994.



### Énergie

- avec gradation: Non
- Classe énergétique: A+
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 116,00 lm/W
- Puissance (valeur nominale): 18 W



### Circularité

- Durée de vie nominale (nom.): 60000 h



### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



### Substances

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui



### Poids & Matériaux

- Poids net (pièce): 0,220 kg

Pour plus de lecture :

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.