



CorePro LED-lyspærer i glass



CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved 70 % utgangen av nominell levetid (nom.)	
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,3 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.41
Spennning (nom.)	220-240 V

CorePro LED-lyspærer i glass

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387405
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Lokal kodebeskrivelse	3757980
Bestillingskode	34716800
Materialenr. (12NC)	929001890092
Lokal bestillingskode	3757980
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347168
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347175

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG


CorePro LED-lyspærer i glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

