


PHILIPS

Eco passport

LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VND BR Lâmpadas de LED com filamento clássicas

Com um design tradicional, as lâmpadas de LED com filamento clássicas combinam as formas familiares das lâmpadas incandescentes convencionais com os benefícios da tecnologia LED de longa duração, além de permitirem uma luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas às lâmpadas padrão.



Our eco passport

A Signify trilha o caminho para vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para diminuir nosso impacto ambiental, realizando ações climáticas e concentrando-se na circularidade, e oferecemos mais benefícios para o mundo em que atuamos por meio de aspectos sociais como disponibilidade de alimentos, saúde e bem-estar e segurança e proteção.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 100,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 15000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,362 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Net Weight (Piece): 0,048 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.