

**PHILIPS**

Eco passport

## LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL\_GNDAPR Lampes LED à filament classiques

Avec leur conception classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes traditionnelles.



### Our eco passport

Signify ouvre la voie pour un quotidien plus éclatant dans un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons pour réduire l'impact environnemental et apporter des avantages plus vastes au monde dans lequel nous opérons.

Nous savons que c'est important pour vous aussi. Nous avons donc élaboré un passeport écologique expliquant les performances environnementales et sociales de nos produits dans huit domaines d'intervention durables, élaboré dans le cadre de notre processus de conception durable depuis 1994.



#### Énergie

- avec gradation: Non
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 109,00 lm/W
- Puissance (valeur nominale): 5,5 W



#### Circularité

- Durée de vie nominale (nom.): 15000 h



#### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,541 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,026 kg



#### Substances

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui



#### Poids & Matériaux

- Poids net (pièce): 0,034 kg

Pour plus de lecture :

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.