


PHILIPS

Eco passport

LEDClassic 6W G120 E27 830 CLND1PF/6

Lámparas LED clásicas de filamento



Con un diseño tradicional clásico, las ampollas clásicas LED de filamento combinan los formatos familiares de las ampollas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las ampollas de luz tradicional.

Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 95,00 lm/W
- Potencia (nominal): 6 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 10000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,957 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,102 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,100 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Material adicional en:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.