


# PHILIPS

## Eco passport

# 10T8/COR/48-840/IF16/G 25/1 T8

Tous les TLED sont disponibles dans des versions InstantFit (Type A / Type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B). Les lampes InstantFit fonctionnent sur une large variété de ballasts et de pilotes de LED. Seul InstantFit offre plus de 15 000 combinaisons de lampes et de ballasts offrant un flux lumineux, une basse consommation et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit offrent une conception à double extrémité, simplifiant l'installation tandis qu'un circuit de sécurité propriétaire minimise les risques d'électrocution. Les dimensions des lampes sont comprises entre 60 cm et 250 cm et U-bend avec une variété de flux lumineux.



## Our eco passport

Signify ouvre la voie pour un quotidien plus éclatant dans un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons pour réduire l'impact environnemental et apporter des avantages plus vastes au monde dans lequel nous opérons.

Nous savons que c'est important pour vous aussi. Nous avons donc élaboré un passeport écologique expliquant les performances environnementales et sociales de nos produits dans huit domaines d'intervention durables, élaboré dans le cadre de notre processus de conception durable depuis 1994.



### Énergie

- avec gradation: Non
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 160,00 lm/W
- Puissance (valeur nominale): 10 W



### Circularité

- Durée de vie nominale (nom.): 50000 h



### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,625 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



### Substances

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui



### Poids & Matériaux

- Poids net (pièce): 0,215 kg

Pour plus de lecture :

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.