

PHILIPS

Eco passport

LEDClassic 30W B35 E14 825 WV ND+E27 BR

Lustres e candelabros de LED com filamento clássico

Com um design tradicional, os lustres e os candelabros de LED com filamento clássico combinam as formas familiares dos lustres e candelabros incandescentes com os benefícios da tecnologia LED de longa duração. Eles oferecem luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas aos lustres e candelabros padrão.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 111,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2,7 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 15000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,279 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,057 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,010 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 0,046 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.