



# LEDLamps

## LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Светодиодные лампы идеально подходят для общего освещения. Совместимые с большинством существующих светильников и предназначенные для модернизации ламп накаливания и галогеновых ламп светодиодные лампы обеспечивают значительную экономию энергии и минимизируют затраты на техническое обслуживание.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	12 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	150 °
Светоотдача	1 650 лм
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	113 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Фотобиологическая безопасность согласно МЭК	RG1
62471	

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	14,5 Вт
Ток лампы (ном.)	135 mA
Эквивалент мощности	120 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,51
Напряжение (ном.)	220–240 Вt

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +45 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый

# LEDLamps

Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	A67
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	15 kWh
EyeComfort	нет
<b>Условия эксплуатации</b>	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
<b>Данные об изделии</b>	
Название продукта для заказа	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR



Полное название продукта	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR
Полный код продукта	871869964047700
Код заказа	929002003849
Материал № (12NC)	929002003849
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699640477
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718699640484

## Чертеж размеров



Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	68 мм	132 мм

## Фотометрические данные




General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR


# LEDLamps

## Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67  
1CT/6APR

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/  
6APR

