



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Світлодіодні лампи ідеально підходять для загального освітлення. Світлодіодні лампи, сумісні з більшістю існуючих світильників і призначені для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп, забезпечують величезну економію енергії та мінімізують витрати на обслуговування

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Кришка-цоколь	E27
Номинальний термін експлуатації	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	12 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Світлотехнічні	
Код кольору	830 [CCT of 3000K]
Код кольору	830 [CCT of 3000K]
Кут променю (ном.)	150 °
Світловий потік	1 650 lm
Позначення кольору	Білий (WH)
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Світловіддача (ном.)	113 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1


Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживання енергії	14,5 W
Струм у лампі (ном.)	135 mA
Еквівалент потужності у ватах	120 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0,5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0,51
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C до +45 °C
Макс. T-Case (ном.)	90 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Покриття лампи	Матовий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	A67

LEDLamps

Затвердження й застосування	
Споживання енергії кВт/1000 год	15 kWh
EyeComfort	Hi
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR
Повна назва виробу	LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR


Повний код виробу	871869964047700
Код замовлення	929002003849
Номер матеріалу (12NC)	929002003849
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8718699640477
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	6
EAN/UPC - корпус	8718699640484

Розміри




Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR	68 mm	132 mm

Фотометричні дані




General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR




Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Термін служби



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

