



LEDLamps

LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Светодиодные лампы идеально подходят для общего освещения. Совместимые с большинством существующих светильников и предназначенные для модернизации ламп накаливания и галогеновых ламп светодиодные лампы обеспечивают значительную экономию энергии и минимизируют затраты на техническое обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	12 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Угол пучка света (ном.)	150 °
Светоотдача	1 800 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	124 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG1
---	-----

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	14,5 Вт
Ток лампы (ном.)	135 mA
Эквивалент мощности	120 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,51
Напряжение (ном.)	220–240 В

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +45 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый

LEDLamps

Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	A67

Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	15 kWh
EyeComfort	нет

Условия эксплуатации


Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
--	----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
------------------------------	---


Полное название продукта	LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
Полный код продукта	871869964049100
Код заказа	929002003949
Материал № (12NC)	929002003949
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699640491
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718699640507

Чертеж размеров




Product	D	C
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR	68 мм	132 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Фотометрические данные




General uniform lighting - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Срок службы



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

