



LEDLamps

LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Product data


Informasi Umum		Arus Lampu (Nom)		170 mA
Tutup-Dasar	E27	Watt yang Setara		160 W
Nominal masa pakai	15.000 jam	Waktu Mulai (Nom)		0,5 s
Siklus Sakelar	50.000	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya		0,5 s
Nilai Masa Pakai (Jam)	12.000 jam	Faktor Daya (Fraksi)		0,51
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan (Nom)		220-240 V
Sesuai EU RoHS	Ya			
Teknis Lampu		Suhu		
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]	Kisaran suhu ambien		-20 hingga +45 °C
Sudut Cahaya (Nom)	150 °	T-Case Maksimum (Nom)		90 °C
Flux Cahaya	2.300 lm	Kontrol dan Peredupan		
Penandaan Warna	Cool Daylight	Dapat diredupkan		Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Mekanis dan Housing		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	121 lm/W	Lapisan bohlam		Suram
Konsistensi Warna	<6	Material Bohlam		Plastik
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Bentuk Bohlam		A80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Penyetujuan dan Aplikasi		
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471	RG1	Penggunaan Energi kWh/1000 h		19 kWh
Pengoperasian dan Kelistrikan		EyeComfort		Tidak
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz			
Konsumsi Daya	19 W			

LEDLamps

Kondisi Aplikasi	
Apakah dapat digunakan dalam luminer tertutup	No
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR
Nama lengkap produk	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR


Kode produk lengkap	871869964053800
Kode urutan	929002004149
No. Material (12NC)	929002004149
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699640538
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718699640545

Dimensional drawing




Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	80 mm	155 mm

Photometric data




General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Photometric data




Light Distribution Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

