



LEDLamps

LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Светодиодные лампы идеально подходят для общего освещения. Совместимые с большинством существующих светильников и предназначенные для модернизации ламп накаливания и галогеновых ламп светодиодные лампы обеспечивают значительную экономию энергии и минимизируют затраты на техническое обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	12 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Угол пучка света (ном.)	150 °
Светоотдача	2 300 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	121 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG1


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	19 В
Ток лампы (ном.)	170 mA
Эквивалент мощности	160 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.51
Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +45 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	A80

LEDLamps

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	19 kWh
EyeComfort	нет
Условия эксплуатации	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR
Полное название продукта	LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR


Полный код продукта	871869964053800
Код заказа	929002004149
Материал № (12NC)	929002004149
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699640538
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718699640545

Чертеж размеров




Product	D	C
LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR	80 mm	155 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Срок службы



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

