



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K


Eficacia luminica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	25 W

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.45
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E



Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387415
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434734200
Código de pedido	34734200
Código 12NC	929002023792
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347342
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347359

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

