



CorePro GLass LED-Lampen



CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Schaltzyklus	20.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	0,4 RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
CE-Zeichen	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	8,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	70 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	75 W
Lichtstrom	1.055 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,52
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLass LED-Lampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387425


EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Gesamt-Produktcode	871951436126300
Bestellcode	36126300
Material-Nr. (12NC)	929002025702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514361263
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514361270

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

CorePro GLass LED-Lampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

