



Lâmpadas LED de vidro CorePro

CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Dotadas de um design clássico tradicional, estas lâmpadas LED de filamento aliam as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Uma opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, estas lâmpadas LED CorePro oferecem 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. As lâmpadas LED de vidro CorePro proporcionam uma excelente qualidade de luz num estilo vintage. Iluminação LED CorePro que poupa energia e oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	1.055 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	124,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação 1 em conformidade com a norma EN 61000-3-3	
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	8,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA
Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.52

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Número de registo EPREL	387425



EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Nome do produto completo	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Código do produto completo	871951436126300
Código de encomenda	36126300
N.º material (12NC)	929002025702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514361263
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514361270

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G


Lâmpadas LED de vidro CorePro

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

