



# Bombillas LED de filamento clásico

## LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

| Información general             |                |
|---------------------------------|----------------|
| Base del casquillo              | E27 [E27]      |
| Vida útil nominal               | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado      | 20.000         |
| Vida útil nominal (horas)       | 15.000 hora(s) |
| Lighting Technology             | LED            |
| Referencia de medición de flujo | Sphere         |
| Conforme con EU RoHS            | Sí             |

| Datos técnicos de la luz                  |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Código de color                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Código de color                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso                            | 1.521 lm           |
| Designación de color                      | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2700 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 144,00 lm/W        |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |
| Valor de parpadeo (PstLM)                 | 1                  |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Valor de efecto estroboscópico (SVM)         | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Operativos y eléctricos                           |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 10,5 W      |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 90 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 100 W       |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.52        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |

| Temperatura               |       |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 55 °C |

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | No |

# Bombillas LED de filamento clásico


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Mecánicos y de carcasa |               |
| Acabado de la bombilla | Mate          |
| Forma de la bombilla   | A60 [A 60 mm] |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Aprobación y aplicación        |        |
| Clase de eficiencia energética | D      |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 11 kWh |
| Número de registro EPREL       | 387431 |
| EyeComfort                     | Sí     |

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Datos de producto             |                                            |
| Nombre de producto del pedido | LEDclassic 100W A60 E27 WW FR<br>NDRF2SRT6 |



|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | LEDclassic 100W A60 E27 WW FR<br>NDRF2SRT6 |
| Full EOC                                   | 871869976369500                            |
| Código de pedido                           | 76369500                                   |
| Código 12NC                                | 929002026457                               |
| Cantidad por paquete                       | 1                                          |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699763695                              |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 6                                          |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699763701                              |

## Plano de dimensiones



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6 | 60 mm | 104 mm |

## Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR  
NDRF2SRT6


# Bombillas LED de filamento clásico

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

