



Klassieke filament LEDbulb



LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,52
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	387431
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6


Volledige productnaam	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6
Full EOC	871869976369500
Bestelcode	76369500
Materiaalnr. (12NC)	929002026457
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699763695
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699763701

Maatschets




Product	D	C
LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6



Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

