



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27		144,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	1 521 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	10,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	90 mA
		Puissance équivalente	100 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	230 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387432
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Code EOC	871951437755400
Code de commande	37755400
Code 12NC	929002026592
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514377554
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514377561

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

