



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E14	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Lighting Technology	LED	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Valor de parpadeo (PstLM)	1
Marca CE	Sí	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,9
Conforme con EU RoHS	Sí	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	806 lm	Consumo de energía	6,5 W
Designación de color	Luz natural fría	Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K	Equivalente de potencia	60 W

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,55
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E



Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	387445
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG
Full EOC	871951434754000
Código de pedido	34754000
Código 12NC	929002028492
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347540
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347557

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

