

PHILIPS**Lighting**

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivaleente de potencia	60 W

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,55
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E


Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	387450
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG
Full EOC	871951434764900
Código de pedido	34764900
Código 12NC	929002028992
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347649
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347656

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	45 mm	80 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14865FRG

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14865FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG

