



CorePro GLASS LED candles and lusters



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	50 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.55
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

CorePro GLASS LED candles and lusters

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	P45 [P 45 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387450
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
	E14865FRG



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
	E14865FRG
Full EOC	871951434764900
Beskrivning av lokal kod	8296578
Beställningsnummer	929002028992
Materialnummer (12NC)	929002028992
Lokal kod	8296578
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514347649
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514347656

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	45 mm	80 mm

Fotometriska data




Lighting 12 Page 12

Light Distribution Diagram – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG

General uniform lighting – CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14865FRG

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
E14865FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG

