

PHILIPS

Eco passport

LED candle/luster LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG45 BR Standard LED candles & lusters

As Standard LED candles são compatíveis com instalações existentes com suporte E27 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas vela halógenas incandescentes e de economia de energia. Eles oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED candle é lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.



Our eco passport

A Signify trilha o caminho para vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para diminuir nosso impacto ambiental, realizando ações climáticas e concentrando-se na circularidade, e oferecemos mais benefícios para o mundo em que atuamos por meio de aspectos sociais como disponibilidade de alimentos, saúde e bem-estar e segurança e proteção.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 87,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 15000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,160 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 0,024 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.