



MASTER Plastic LED Sensor



MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

Ett smart energieffektivt tillägg till alla hem. Tack vare en inbyggd ljussensor upptäcker denna moderna LED-ljuskälla när du kommer i närheten och tänds automatiskt. Det sänker underhållskostnaderna med färre lampbyten samt en livslängd på 15 000 timmar. Dessutom ger den utmärkt ljuskvalitet.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	280 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	78 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


MASTER Plastic LED Sensor

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	391903
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

Fullständigt produktnamn	MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840
Full EOC	871951439949500
Beskrivning av lokal kod	8297721
Beställningsnummer	39949500
Materialnummer (12NC)	929002058802
Lokal kod	8297721
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514399495
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514399501


Product	D	C
MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840	62,5 mm	122 mm



General uniform lighting - MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840


MASTER Plastic LED Sensor

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

