



Master - LED HID SON-T



TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER - LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschemat och instruktioner.

Produktdata


Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E40 [E40]	Färgåtergivningningsindex	<6
Nominell livslängd	50 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70
Driftcykel	50 000		70 %
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
		Effektförbrukning	55 W
		Lampström (max)	610 mA
		Lampström (min)	220 mA
		Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0.9
Ljusteknik			
Färgkod	740 [CCT of 4000K]		
Ljusflöde	9 000 lm		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	163,00 lm/W		

Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	100-277 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	97 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	C
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	55 kWh
EPREL-registreringsnummer	406198


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 55W E40 740 MV
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 55W E40 740 MV
Full EOC	871869967479300
Beskrivning av lokal kod	8296367
Beställningsnummer	67479300
Materialnummer (12NC)	929002068708
Lokal kod	8296367
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699674793
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699674809

Måttskiss




Product	D	C
TForce LED Road 55W E40 740 MV	71 mm	262 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 55W E40 740 MV



Light Distribution Diagram - TForce LED Road 55W E40 740 MV

Master - LED HID SON-T


Fotometriska data




General Uniform Lighting - TForce LED Road 55W E40 740 MV

General uniform lighting - TForce LED Road 55W E40 740 MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 55W E40 740 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 55W E40 740 MV

