

# PHILIPS

## Eco passport

## TrueForce LED Road 55W E40 765 MV TrueForce LED Public (Carretera – SON)

Las lámparas de carretera Philips TrueForce LED son una solución LED fácil y de rápida recuperación para reemplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LEDs como reemplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas de carretera TrueForce LED a los sistemas existentes sin la necesidad de cambiar el balasto o reflector de la luminaria, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.



### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Energy Efficiency Class: C
- Eficacia luminica (promedio) (nominal): 163,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 55 W



#### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 50000 h



#### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,410 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,070 kg



#### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



#### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0,430 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Material adicional en:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.