



MasterConnect LEDtube EM/mains T8



MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-putket – älykkäät jälkiasennettavat T8-putket ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect LED -putkien toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valaistuksen ohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valaistuksen etäohjauksesta tai ohjauspaneelista, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusta nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	3 700 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	148 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	25 W
Lampun virta (suurin)	117 mA
Lampun virta (min.)	108 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Kytkevätvirtasäys verkkoon	9
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	73
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitälaitte ilman sytytintä	73
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitälaitte ja sytytin	15
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	116
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitälaitte ilman sytytintä	116
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitälaitte ja sytytin	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	--------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1 500 mm
-----------------	----------

Mittapiirros



Hehkulampun muoto	T8
-------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	406203



Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
Koko tuotenimi	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
Full EOC	871869966978200
Paikallisen koodin kuvaus	4923617
Tilaukoodi	929002210902
Tuotekoodi (12NC)	929002210902
Paikallinen koodi	4923617
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699669782
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718699669799

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm


MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8




Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8



Life Expectancy Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8


MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8



Life Expectancy Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

