



MasterConnect LEDspot GU10

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Philips MasterConnect es la opción ideal para los profesionales que desean una iluminación conectada sencilla, ofreciendo una amplia gama de lámparas y tubos LED de recambio inteligente. Tu nuevo sistema de iluminación es fácil de configurar, mediante nuestra aplicación Bluetooth intuitiva. Además, se puede programar sin esfuerzo para que ofrezca automatización (detección de presencia/luz diurna), regulación inalámbrica, creación de zonas y escenas. ¿El resultado? Ahorro energético maximizado y un espacio más cómodo y flexible. Los LED MasterConnect también son Interact Ready: solo tienes que añadir el dispositivo pasarela para disfrutar de ventajas de la nube de la plataforma Interact IoT, tales como la gestión de paneles, control en remoto y programación, lo que permite disfrutar de infinitas posibilidades de iluminación conectada.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Nivel	MasterConnect
Datos técnicos de la luz	
Código de color	940 [CCT de 4000 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	345 lm
Intensidad luminosa (nom.)	500 cd

Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	73 lm/W
Consistencia del color	<4
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	345 lm
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	27 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

MasterConnect LEDspot GU10

Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	85 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Regulador inalámbrico
-----------	-----------------------

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Esmerilado
Material de bombilla	Plástico
Longitud de producto	100 mm
Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 16]

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
--------------------------------	---

Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	387345

Datos de producto

Código de producto completo	871869969396100
Nombre de producto del pedido	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
EAN/UPC - Producto	8718699693961
Código de pedido	69396100
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002253902
Copiar Peso neto (pieza)	0,052 kg


Plano de dimensiones




MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




MasterConnect LEDspot 4,7W PAR16 GU10 940 36D



MasterConnect LEDspot 4,7W PAR16 GU10 940 36D

MasterConnect LEDspot GU10

Datos fotométricos




MasterConnect LEDspot 4,7W PAR16 GU10 940 36D

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

